

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, MF: M4X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130015 M4X0,35
GTIN	4062406018443
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 63 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 4,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 3,4 mm

Ø otworu rdzenia: 3,65 mm

**Opis techniczny**

Chwyt kwadratowy □	3,4 mm
norma	DIN 371
Ø chwytu D <sub>s</sub>	4,5 mm
Liczba ostrzy Z	3
Materiał ostrza &nbsp;:	HSS E
kąt nacięcia	15 stopni
długość całkowita L	63 mm

Ø gwintu	4 mm
głębokość gwintu	8 mm
liczba rowków wiórowych	3
skok gwintu	0,35 mm
Ø otworu rdzenia	3,65 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	4
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik