

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M6X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130006 M6X0,35
GTIN	4062406007768
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 5,65 mm

Opis techniczny

skok gwintu	0,35 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Chwyt kwadratowy □	4,9 mm
Ø chwytu D _s	6 mm
głębokość gwintu	12 mm
Liczba ostrzy Z	3
norma	DIN 371

długość całkowita L	80 mm
Ø gwintu	6 mm
Ø otworu rdzenia	5,65 mm
Materiał ostrza 	HSS E
liczba rowków wiórowych	3
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M6 × 0,35
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik