

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M27X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130006 M27X1,5
GTIN	4062406009281
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D_s: 20 mm

Chwyt kwadratowy □: 16 mm

Ø otworu rdzenia: 25,5 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	20 mm
liczba rowków wiórowych	4
Materiał ostrza :	HSS E
Ø otworu rdzenia	25,5 mm
skok gwintu	1,5 mm
długość całkowita L	160 mm

kąt nacięcia	8 stopni
głębokość gwintu	54 mm
Liczba ostrzy Z	4
norma	DIN 376
Chwył kwadratowy □	16 mm
Ø gwintu	27 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M27×1,5
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik