

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M2X0,2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130016 M2X0,2
GTIN	4062406021863
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,2 mm

długość całkowita L: 45 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 1,8 mm

**Opis techniczny**

liczba rowków wiórowych	3
norma	DIN 371
Ø chwytu D <sub>s</sub>	2,8 mm
Ø otworu rdzenia	1,8 mm
skok gwintu	0,2 mm
Ø gwintu	2 mm
długość całkowita L	45 mm

