

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M37X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130006 M37X0,35
GTIN	4062406010027
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 32 mm

Chwyt kwadratowy □: 24 mm

Ø otworu rdzenia: 36,65 mm

**Opis techniczny**

skok gwintu	0,35 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Liczba ostrzy Z	4
Ø chwytu D <sub>s</sub>	32 mm
norma	DIN 376
Materiał ostrza &nbsp;;	HSS E

Ø otworu rdzenia	36,65 mm
długość całkowita L	200 mm
głębokość gwintu	74 mm
Chwył kwadratowy □	24 mm
liczba rowków wiórowych	4
Ø gwintu	37 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M37 × 0,35
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścien barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik