

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, Typ: 1/4-28****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130030 1/4-28
GTIN	4062406034573
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

&amp;nbsp; HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 28

Ø gwintu: 6,35 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 7 mm

Chwyt kwadratowy □: 5,5 mm

Ø otworu rdzenia: 5,5 mm

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	3
Ø gwintu	6,35 mm
skok gwintu	0,907 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Ø chwytu D <sub>s</sub>	7 mm
liczba zwojów na cal	28

Ø otworu rdzenia	5,5 mm
długość całkowita L	80 mm
liczba rowków wiórowych	3
Chwyt kwadratowy □	5,5 mm
głębokość gwintu	12,7 mm
norma	DIN 371
kąt nacięcia	8 stopni
Rodzaj gwintu	UNF
wielkość gwintu	1/4-28 UNF
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik