

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, Typ: 1.3/4-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130030 1.3/4-20
GTIN	4062406036171
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 20

Ø gwintu: 44,45 mm

długość całkowita L: 220 mm

Ø chwytu D_s: 36 mm

Chwyt kwadratowy □: 29 mm

Ø otworu rdzenia: 43,25 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	4
Chwyt kwadratowy □	29 mm
liczba rowków wiórowych	4
Materiał ostrza ;	HSS E
kąt nacięcia	8 stopni

głębokość gwintu	88,9 mm
norma	DIN 376
Ø gwintu	44,45 mm
liczba zwojów na cal	20
Ø chwytu D _s	36 mm
długość całkowita L	220 mm
skok gwintu	1,27 mm
Ø otworu rdzenia	43,25 mm
Rodzaj gwintu	UN
wielkość gwintu	1.3/4-20 UN
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik