

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, MF: M10X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130010 M10X0,75
GTIN	4062406011543
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,75 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s: 10 mm

Chwyt kwadratowy □: 8 mm

Ø otworu rdzenia: 9,25 mm

Opis techniczny

norma	DIN 371
skok gwintu	0,75 mm
Chwyt kwadratowy □	8 mm
Ø otworu rdzenia	9,25 mm
długość całkowita L	100 mm
Ø gwintu	10 mm
Liczba ostrzy Z	3

