

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 7/16-14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130031 7/16-14
GTIN	4062406037086
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

**Opis techniczny**

głębokość gwintu	33,33 mm
skok gwintu	1,814 mm
Chwył kwadratowy □	7 mm
długość całkowita L	110 mm
Ø otworu rdzenia	9,3 mm
norma	DIN 376
Ø gwintu	11,11 mm
liczba rowków wiórowych	3
liczba zwojów na cal	14
Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu D <sub>s</sub>	9 mm
Materiał ostrza	HSS E
Rodzaj gwintu	UNC-LH

wielkość gwintu	7/16-14 UNC LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik