

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, MF: M33X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130010 M33X0,75
GTIN	4062406013318
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,75 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D_s: 25 mm

Chwyt kwadratowy □: 20 mm

Ø otworu rdzenia: 32,25 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	4
norma	DIN 376
liczba rowków wiórowych	4
kąt nacięcia	15 stopni
Ø otworu rdzenia	32,25 mm
Ø gwintu	33 mm
Chwyt kwadratowy □	20 mm

głębokość gwintu	66 mm
Materiał ostrza 	HSS E
skok gwintu	0,75 mm
Ø chwytu D _s	25 mm
długość całkowita L	180 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M33 × 0,75
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik