

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M42X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130006 M42X1
GTIN	4062406010386
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 32 mm

Chwyt kwadratowy □: 24 mm

Ø otworu rdzenia: 41 mm

Opis techniczny

głębokość gwintu	84 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Ø otworu rdzenia	41 mm
skok gwintu	1 mm
liczba rowków wiórowych	4
Ø gwintu	42 mm
Liczba ostrzy Z	4

Ø chwytu D _s	32 mm
Materiał ostrza 	HSS E
Chwył kwadratowy □	24 mm
długość całkowita L	200 mm
norma	DIN 376
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M42 × 1
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik