

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, MF: M40X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130010 M40X0,75
GTIN	4062406013868
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,75 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 32 mm

Chwyt kwadratowy □: 24 mm

Ø otworu rdzenia: 39,25 mm

**Opis techniczny**

Ø gwintu	40 mm
głębokość gwintu	80 mm
Materiał ostrza &nbsp;:	HSS E
kąt nacięcia	15 stopni
Ø otworu rdzenia	39,25 mm
norma	DIN 376

liczba rowków wiórowych	4
Ø chwytu $D_s$	32 mm
skok gwintu	0,75 mm
długość całkowita L	200 mm
Chwył kwadratowy □	24 mm
Liczba ostrzy Z	4
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M40 × 0,75
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik