

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, MF: M4X0,7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130010 M4X0,7
GTIN	4062406011260
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,7 mm

długość całkowita L: 63 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 4,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 3,4 mm

Ø otworu rdzenia: 3,3 mm

**Opis techniczny**

Ø chwytu D <sub>s</sub>	4,5 mm
Ø gwintu	4 mm
liczba rowków wiórowych	3
głębokość gwintu	8 mm
skok gwintu	0,7 mm
Liczba ostrzy Z	3
długość całkowita L	63 mm

norma	DIN 371
Chwył kwadratowy □	3,4 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Ø otworu rdzenia	3,3 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M4×0,7
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik