

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, MF: M22X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130010 M22X1,5
GTIN	4062406012472
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 18 mm

Chwyt kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 20,5 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	20,5 mm
Liczba ostrzy Z	3
długość całkowita L	140 mm
głębokość gwintu	44 mm
Chwyt kwadratowy □	14,5 mm
Ø chwytu D _s	18 mm
liczba rowków wiórowych	3

