

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 1-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130031 1-20
GTIN	4062406037628
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNEF-LH

Materiał ostrza: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 20

Ø gwintu: 25,4 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 20 mm

Chwyt kwadratowy □: 16 mm

Ø otworu rdzenia: 24,3 mm

**Opis techniczny**

Ø chwytu D <sub>s</sub>	20 mm
Liczba ostrzy Z	4
Chwyt kwadratowy □	16 mm
norma	DIN 376
Materiał ostrza	HSS E
głębokość gwintu	76,2 mm
długość całkowita L	160 mm

liczba rowków wiórowych	4
liczba zwojów na cal	20
Ø gwintu	25,4 mm
skok gwintu	1,27 mm
Ø otworu rdzenia	24,3 mm
Rodzaj gwintu	UNEF-LH
wielkość gwintu	1-20 UNEF LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik