

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M48X4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130006 M48X4
GTIN	4062406010690
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 4 mm

długość całkowita L: 250 mm

Ø chwytu D_s: 36 mm

Chwyt kwadratowy □: 29 mm

Ø otworu rdzenia: 44 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	4
Ø gwintu	48 mm
norma	DIN 376
kąt nacięcia	8 stopni
głębokość gwintu	96 mm
Ø chwytu D _s	36 mm
Liczba ostrzy Z	4

Ø otworu rdzenia	44 mm
długość całkowita L	250 mm
skok gwintu	4 mm
Materiał ostrza 	HSS E
Chwył kwadratowy □	29 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M48 × 4
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzienie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik