

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M48X5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130006 M48X5
GTIN	4062406010706
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 5 mm

długość całkowita L: 250 mm

Ø chwytu D_s: 36 mm

Chwyt kwadratowy □: 29 mm

Ø otworu rdzenia: 43 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	36 mm
Ø gwintu	48 mm
skok gwintu	5 mm
Chwyt kwadratowy □	29 mm
długość całkowita L	250 mm
kąt nacięcia	8 stopni
norma	DIN 376

głębokość gwintu	96 mm
Liczba ostrzy Z	4
Ø otworu rdzenia	43 mm
Materiał ostrza 	HSS E
liczba rowków wiórowych	4
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M48 × 5
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik