

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, Typ: 2-8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130030 2-8
GTIN	4062406036461
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN

Materiał ostrza

&nbsp; HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 8

Ø gwintu: 50,8 mm

długość całkowita L: 250 mm

Ø chwytu D_s: 40 mm

Chwył kwadratowy □: 32 mm

Ø otworu rdzenia: 47,8 mm

Opis techniczny

Materiał ostrza 	HSS E
Ø otworu rdzenia	47,8 mm
głębokość gwintu	101,6 mm
skok gwintu	3,175 mm
norma	DIN 376
długość całkowita L	250 mm

liczba rowków wiórowych	4
Liczba ostrzy Z	4
Ø gwintu	50,8 mm
liczba zwojów na cal	8
kąt nacięcia	8 stopni
Ø chwytu D _s	40 mm
Chwyt kwadratowy □	32 mm
Rodzaj gwintu	UN
wielkość gwintu	2-8 UN
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik