

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, MF: M10X1,25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130010 M10X1,25
GTIN	4062406011567
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Opis techniczny

skok gwintu	1,25 mm
Materiał ostrza	HSS E
długość całkowita L	100 mm
norma	DIN 371
liczba rowków wiórowych	3
Chwył kwadratowy □	8 mm
Ø gwintu	10 mm
głębokość gwintu	25 mm
Liczba ostrzy Z	3
Klasa tolerancji	ISO 1 4H
Klasa tolerancji	ISO 1X 4HX
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Klasa tolerancji	ISO 2X 6HX

Klasa tolerancji	6H +0,05
Klasa tolerancji	6H +0,20
Klasa tolerancji	ISO 3 6G
Klasa tolerancji	ISO 3X 6GX
Klasa tolerancji	7H
Klasa tolerancji	7HX
Klasa tolerancji	7G
Klasa tolerancji	7GX
Klasa tolerancji	6H +0,10
Ø otworu rdzenia	8,75 mm
Ø chwytu D _s	10 mm
Rodzaj gwintu	MF
wielkość gwintu	M10×1,25
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik