

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, MF: M2X0,4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130010 M2X0,4
GTIN	4062406011093
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	3
Ø gwintu	2 mm
Ø chwytu D _s	2,8 mm
norma	DIN 371
Klasa tolerancji	ISO 1 4H
Klasa tolerancji	ISO 1X 4HX
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Klasa tolerancji	ISO 2X 6HX
Klasa tolerancji	6H +0,05
Klasa tolerancji	6H +0,20
Klasa tolerancji	ISO 3 6G
Klasa tolerancji	ISO 3X 6GX
Klasa tolerancji	7H

Klasa tolerancji	7HX
Klasa tolerancji	7G
Klasa tolerancji	7GX
Klasa tolerancji	6H +0,10
Chwył kwadratowy □	2,1 mm
długość całkowita L	45 mm
skok gwintu	0,4 mm
Ø otworu rdzenia	1,6 mm
głębokość gwintu	5 mm
Materiał ostrza	HSS E
liczba rowków wiórowych	3
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M2 × 0,4
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścien barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik