

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M47X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130006 M47X0,5
GTIN	4062406010607
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 250 mm

Ø chwytu D_s: 36 mm

Chwyt kwadratowy □: 29 mm

Ø otworu rdzenia: 46,5 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	36 mm
głębokość gwintu	94 mm
długość całkowita L	250 mm
Ø gwintu	47 mm
kąt nacięcia	8 stopni
skok gwintu	0,5 mm
liczba rowków wiórowych	4

Ø otworu rdzenia	46,5 mm
Materiał ostrza 	HSS E
Chwył kwadratowy □	29 mm
norma	DIN 376
Liczba ostrzy Z	4
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M47 × 0,5
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik