



Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym (Zwrócić uwagę na minimalną wielkość zamówienia!), TiN, M×skok gw.: M52X4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	130006 M52X4
GTIN	4062406010904
Klasa artykułu	10N

Opis

wskazówka:

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Norma na gwinty: DIN 13

Kształt nakroju: B

chłodzenie wewnętrzne: false

Zastosowanie przy rodzaju otworów: do 3xD przy otworze przelotowym

kierunek skrawania: lewe

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 ; HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 4 mm

długość całkowita $L_{\text{całk.}}$: 250 mm

Ø chwytu: 40 mm

chwyt kwadratowy: 32 mm

Ø otworu rdzenia: 48 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	4
chwyt kwadratowy	32 mm

Ø otworu rdzenia	48 mm
Ø chwytu	40 mm
Materiał ostrza 	HSS E
norma	DIN 376
długość całkowita L _{całk.}	250 mm
Ø gwintu	52 mm
kąt nacięcia	8 stopni
skok gwintu	4 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
Wielkość gwintu M/MF-LH	52
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chłodzenie wewnętrzne	false
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez