

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M45X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130006 M45X0,75
GTIN	4062406010515
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,75 mm

długość całkowita L: 220 mm

Ø chwytu D_s: 36 mm

Chwyt kwadratowy □: 29 mm

Ø otworu rdzenia: 44,25 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	220 mm
Ø gwintu	45 mm
liczba rowków wiórowych	4
Chwyt kwadratowy □	29 mm
głębokość gwintu	90 mm
skok gwintu	0,75 mm
Materiał ostrza	HSS E

&nbsp;

Ø chwytu D _s	36 mm
Ø otworu rdzenia	44,25 mm
Liczba ostrzy Z	4
norma	DIN 376
kąt nacięcia	8 stopni
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M45 × 0,75
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik