

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, Typ: 5/16-32****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130030 5/16-32
GTIN	4062406034641
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNEF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 32

Ø gwintu: 7,938 mm

długość całkowita L: 90 mm

Ø chwytu D_s: 8 mm

Chwyt kwadratowy □: 6,2 mm

Ø otworu rdzenia: 7,25 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	7,938 mm
Chwyt kwadratowy □	6,2 mm
norma	DIN 371
Materiał ostrza :	HSS E
Ø chwytu D _s	8 mm

Liczba ostrzy Z	3
Ø otworu rdzenia	7,25 mm
skok gwintu	0,794 mm
liczba zwojów na cal	32
liczba rowków wiórowych	3
długość całkowita L	90 mm
kąt nacięcia	8 stopni
głębokość gwintu	15,876 mm
Rodzaj gwintu	UNEF
wielkość gwintu	5/16-32 UNEF
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik