

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, Typ: 5/8-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130030 5/8-20
GTIN	4062406035037
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	20
liczba rowków wiórowych	3
Ø gwintu	15,88 mm
głębokość gwintu	47,64 mm
Ø otworu rdzenia	14,67 mm
Materiał ostrza	HSS E
skok gwintu	1,27 mm
długość całkowita L	110 mm
Ø chwytu D _s	12 mm
Liczba ostrzy Z	3
norma	DIN 376
Chwyt kwadratowy □	9 mm
Rodzaj gwintu	UN

wielkość gwintu	5/8-20 UN
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik