

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, Typ: 1.5/8-10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130030 1.5/8-10
GTIN	4062406036102
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 10

Ø gwintu: 41,275 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 32 mm

Chwyt kwadratowy □: 24 mm

Ø otworu rdzenia: 39 mm

Opis techniczny

skok gwintu	2,54 mm
głębokość gwintu	82,55 mm
liczba zwojów na cal	10
Ø otworu rdzenia	39 mm
Chwyt kwadratowy □	24 mm
Ø gwintu	41,275 mm

liczba rowków wiórowych	4
Liczba ostrzy Z	4
Ø chwytu D _s	32 mm
norma	DIN 376
kąt nacięcia	8 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
długość całkowita L	200 mm
Rodzaj gwintu	UNS
wielkość gwintu	1.5/8-10 UNS
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik