

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, MF: M26X2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130010 M26X2
GTIN	4062406012816
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 2 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 18 mm

Chwyt kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 24 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	4
Ø gwintu	26 mm
głębokość gwintu	52 mm
skok gwintu	2 mm
długość całkowita L	140 mm
Ø otworu rdzenia	24 mm
Materiał ostrza	HSS E

&nbsp;

kąt nacięcia	15 stopni
Chwył kwadratowy □	14,5 mm
Ø chwytu D _s	18 mm
norma	DIN 376
liczba rowków wiórowych	4
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M26 × 2
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik