

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: NO.10-36****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130031 NO.10-36
GTIN	4062406036652
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 36

Ø gwintu: 4,826 mm

długość całkowita L: 70 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 4,15 mm

Opis techniczny

skok gwintu	0,706 mm
głębokość gwintu	9,652 mm
liczba zwojów na cal	36
Ø gwintu	4,826 mm
kąt nacięcia	8 stopni
liczba rowków wiórowych	3

Ø chwytu D _s	6 mm
Chwyt kwadratowy □	4,9 mm
długość całkowita L	70 mm
Materiał ostrza 	HSS E
Liczba ostrzy Z	3
norma	DIN 371
Ø otworu rdzenia	4,15 mm
Rodzaj gwintu	UNS-LH
wielkość gwintu	10-36 UNS LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik