

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, MF:
M1,8X0,2****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 130010 M1,8X0,2 |
| GTIN | 4062406011031 |
| Klasa artykułu | 10N |

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,2 mm

długość całkowita L: 40 mm

Ø chwytu D_s: 2,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 1,6 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------------|---------|
| głębokość gwintu | 3,6 mm |
| Liczba ostrzy Z | 2 |
| skok gwintu | 0,2 mm |
| norma | DIN 371 |
| Ø chwytu D _s | 2,5 mm |
| Ø gwintu | 1,8 mm |
| Materiał ostrza | HSS E |

&nbsp;

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ø otworu rdzenia | 1,6 mm |
| Chwył kwadratowy □ | 2,1 mm |
| kąt nacięcia | 15 stopni |
| liczba rowków wiórowych | 2 |
| długość całkowita L | 40 mm |
| Rodzaj gwintu | M/MF |
| wielkość gwintu | M1,8 × 0,2 |
| powłoka | bez powłoki |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni |
| Norma na gwinty | DIN 13 |
| Kształł nakroju | C |
| chwył | chwył walcowy z h9 |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych |
| kierunek skrawania | prawe |
| rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej |
| pierścień barwny | bez |
| Rodzaj produktu | gwintownik |