

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: NO.6-40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130031 NO.6-40
GTIN	4062406036584
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Opis techniczny

Ø chwytu D_s	4 mm
liczba zwojów na cal	40
Ø otworu rdzenia	2,95 mm
norma	DIN 371
skok gwintu	0,635 mm
Ø gwintu	3,51 mm
Materiał ostrza	HSS E
Chwył kwadratowy □	3 mm
długość całkowita L	56 mm
Liczba ostrzy Z	3
głębokość gwintu	10,53 mm
liczba rowków wiórowych	3
Rodzaj gwintu	UNF-LH

wielkość gwintu	6-40 UNF LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik