

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, MF: M40X3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130010 M40X3
GTIN	4062406013912
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 3 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 32 mm

Chwyt kwadratowy □: 24 mm

Ø otworu rdzenia: 37 mm

**Opis techniczny**

kąt nacięcia	15 stopni
Chwyt kwadratowy □	24 mm
długość całkowita L	200 mm
Liczba ostrzy Z	4
głębokość gwintu	80 mm
norma	DIN 376
Ø otworu rdzenia	37 mm

Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
liczba rowków wiórowych	4
skok gwintu	3 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	32 mm
Ø gwintu	40 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M40 × 3
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik