

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 1.5/8-24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130031 1.5/8-24
GTIN	4062406038281
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

**Opis techniczny**

liczba zwojów na cal	24
liczba rowków wiórowych	4
skok gwintu	1,058 mm
Materiał ostrza	HSS E
Ø gwintu	41,275 mm
Ø otworu rdzenia	40,35 mm
długość całkowita L	200 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	32 mm
Chwył kwadratowy □	24 mm
Liczba ostrzy Z	4
głębokość gwintu	82,55 mm
norma	DIN 376
Rodzaj gwintu	UNS-LH

wielkość gwintu	1.5/8-24 UNS LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik