

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, Typ: 1.3/8-12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130035 1.3/8-12
GTIN	4062406040291
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 12

Ø gwintu: 34,925 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 28 mm

Chwył kwadratowy □: 22 mm

Ø otworu rdzenia: 32,75 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	34,925 mm
liczba rowków wiórowych	4
Ø chwytu D _s	28 mm
głębokość gwintu	69,85 mm
norma	DIN 376
liczba zwojów na cal	12
kąt nacięcia	8 stopni

