

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, MF: M36X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130010 M36X0,75
GTIN	4062406013554
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,75 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 28 mm

Chwyt kwadratowy □: 22 mm

Ø otworu rdzenia: 35,25 mm

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	4
Ø gwintu	36 mm
skok gwintu	0,75 mm
norma	DIN 376
kąt nacięcia	15 stopni
długość całkowita L	200 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	28 mm

