

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, Typ: 1.1/4-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130035 1.1/4-20
GTIN	4062406040123
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

**Opis techniczny**

głębokość gwintu	63,5 mm
Chwył kwadratowy □	20 mm
Liczba ostrzy Z	4
Ø gwintu	31,75 mm
Materiał ostrza	HSS E
norma	DIN 376
Ø chwytu D <sub>s</sub>	25 mm
długość całkowita L	180 mm
skok gwintu	1,27 mm
liczba zwojów na cal	20
Ø otworu rdzenia	30,55 mm
liczba rowków wiórowych	4
Rodzaj gwintu	UN

wielkość gwintu	1.1/4-20 UN
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik