

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, MF: M52X5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130010 M52X5
GTIN	4062406014513
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 5 mm

długość całkowita L: 250 mm

Ø chwytu D_s: 40 mm

Chwyt kwadratowy □: 32 mm

Ø otworu rdzenia: 47 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	4
liczba rowków wiórowych	4
Ø gwintu	52 mm
długość całkowita L	250 mm
głębokość gwintu	104 mm
norma	DIN 376
kąt nacięcia	15 stopni

Chwył kwadratowy □	32 mm
Materiał ostrza 	HSS E
∅ otworu rdzenia	47 mm
∅ chwytu D _s	40 mm
skok gwintu	5 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M52 × 5
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik