

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M10X1,25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130011 M10X1,25
GTIN	4062406015169
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 1,25 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s: 10 mm

Chwyt kwadratowy □: 8 mm

Ø otworu rdzenia: 8,75 mm

Opis techniczny

norma	DIN 371
kąt nacięcia	15 stopni
Ø otworu rdzenia	8,75 mm
Liczba ostrzy Z	2
Materiał ostrza 	HSS E
długość całkowita L	100 mm

głębokość gwintu	20 mm
Ø gwintu	10 mm
Ø chwytu D_s	10 mm
Chwył kwadratowy □	8 mm
skok gwintu	1,25 mm
liczba rowków wiórowych	2
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M10×1,25
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik