

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, MF: M39X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130010 M39X0,5
GTIN	4062406013776
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 32 mm

Chwyt kwadratowy □: 24 mm

Ø otworu rdzenia: 38,5 mm

**Opis techniczny**

norma	DIN 376
kąt nacięcia	15 stopni
skok gwintu	0,5 mm
długość całkowita L	200 mm
Ø gwintu	39 mm
liczba rowków wiórowych	4
Chwyt kwadratowy □	24 mm

Ø otworu rdzenia	38,5 mm
Liczba ostrzy Z	4
głębokość gwintu	78 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Ø chwytu D <sub>s</sub>	32 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M39 × 0,5
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik