

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, Typ: 3/8-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130035 3/8-20
GTIN	4062406039226
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN

Materiał ostrza

&nbsp; HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 20

Ø gwintu: 9,525 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s: 10 mm

Chwył kwadratowy □: 8 mm

Ø otworu rdzenia: 8,3 mm

Opis techniczny

kąt nacięcia	8 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
Ø chwytu D _s	10 mm
długość całkowita L	100 mm
Liczba ostrzy Z	3
skok gwintu	1,27 mm

norma	DIN 371
liczba zwojów na cal	20
Ø gwintu	9,525 mm
głębokość gwintu	19,05 mm
Ø otworu rdzenia	8,3 mm
liczba rowków wiórowych	3
Chwył kwadratowy □	8 mm
Rodzaj gwintu	UN
wielkość gwintu	3/8-20 UN
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	B
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik