

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, MF: M39X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130010 M39X0,75
GTIN	4062406013783
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,75 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 32 mm

Chwyt kwadratowy □: 24 mm

Ø otworu rdzenia: 38,25 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	4
długość całkowita L	200 mm
Chwyt kwadratowy □	24 mm
liczba rowków wiórowych	4
kąt nacięcia	15 stopni
Materiał ostrza 	HSS E

norma	DIN 376
Ø chwytu D_s	32 mm
głębokość gwintu	78 mm
Ø gwintu	39 mm
skok gwintu	0,75 mm
Ø otworu rdzenia	38,25 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M39 × 0,75
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik