

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, Typ: 2-10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130035 2-10
GTIN	4062406040932
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 10

Ø gwintu: 50,8 mm

długość całkowita L: 250 mm

Ø chwytu D_s: 40 mm

Chwyt kwadratowy □: 32 mm

Ø otworu rdzenia: 48,4 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	48,4 mm
Chwyt kwadratowy □	32 mm
głębokość gwintu	101,6 mm
Ø gwintu	50,8 mm
Materiał ostrza ;	HSS E
liczba rowków wiórowych	4

skok gwintu	2,54 mm
Ø chwytu D _s	40 mm
norma	DIN 376
Liczba ostrzy Z	4
kąt nacięcia	8 stopni
liczba zwojów na cal	10
długość całkowita L	250 mm
Rodzaj gwintu	UNS
wielkość gwintu	2-10 UNS
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik