

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M1,8X0,2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130011 M1,8X0,2
GTIN	4062406014636
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,2 mm

długość całkowita L: 40 mm

Ø chwytu D_s: 2,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 1,6 mm

Opis techniczny

skok gwintu	0,2 mm
Ø otworu rdzenia	1,6 mm
liczba rowków wiórowych	2
Ø gwintu	1,8 mm
głębokość gwintu	3,6 mm
norma	DIN 371
Materiał ostrza	HSS E

&nbsp;

długość całkowita L	40 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø chwytu D _s	2,5 mm
Liczba ostrzy Z	2
Chwyt kwadratowy □	2,1 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M1,8 × 0,2
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik