

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M2,2X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130011 M2,2X0,35
GTIN	4062406014728
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 45 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 1,85 mm

**Opis techniczny**

Ø gwintu	2,2 mm
Liczba ostrzy Z	3
skok gwintu	0,35 mm
liczba rowków wiórowych	3
Materiał ostrza &nbsp;:	HSS E
kąt nacięcia	15 stopni

Ø otworu rdzenia	1,85 mm
długość całkowita L	45 mm
norma	DIN 371
Chwył kwadratowy □	2,1 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	2,8 mm
głębokość gwintu	4,4 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M2,2 × 0,35
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik