

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M14X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130011 M14X0,75
GTIN	4062406015404
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,75 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 11 mm

Chwyt kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 13,25 mm

**Opis techniczny**

Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Liczba ostrzy Z	3
Ø otworu rdzenia	13,25 mm
skok gwintu	0,75 mm
Chwyt kwadratowy □	9 mm
norma	DIN 376

głębokość gwintu	28 mm
Ø gwintu	14 mm
długość całkowita L	110 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	11 mm
liczba rowków wiórowych	3
kąt nacięcia	15 stopni
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M14×0,75
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik