

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 1-8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130036 1-8
GTIN	4062406042165
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNC-LH

Materiał ostrza

 ; HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 8

Ø gwintu: 25,4 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D_s: 20 mm

Chwyt kwadratowy □: 16 mm

Ø otworu rdzenia: 22,15 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	4
Liczba ostrzy Z	4
Ø otworu rdzenia	22,15 mm
Materiał ostrza ;	HSS E
norma	DIN 376

Chwył kwadratowy □	16 mm
Ø gwintu	25,4 mm
długość całkowita L	160 mm
liczba zwojów na cal	8
Ø chwytu D _s	20 mm
skok gwintu	3,175 mm
kąt nacięcia	8 stopni
głębokość gwintu	50,8 mm
Rodzaj gwintu	UNC-LH
wielkość gwintu	1-8 UNC LH
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik