

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M5X0,75****Dane zamówienia**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 130011 M5X0,75 |
| GTIN             | 4062406014919  |
| Klasa artykułu   | 10N            |

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,75 mm

długość całkowita L: 70 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 4,25 mm

**Opis techniczny**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| długość całkowita L        | 70 mm     |
| Ø chwytu D <sub>s</sub>    | 6 mm      |
| Materiał ostrza<br>&nbsp;: | HSS E     |
| Ø gwintu                   | 5 mm      |
| skok gwintu                | 0,75 mm   |
| kąt nacięcia               | 15 stopni |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| liczba rowków wiórowych           | 3  |
| Liczba ostrzy Z                   | 3  |
| norma                             | DIN 371  |
| Chwył kwadratowy □                | 4,9 mm   |
| głębokość gwintu                  | 10 mm  |
| Ø otworu rdzenia                  | 4,25 mm  |
| Rodzaj gwintu                     | M/MF-LH  |
| wielkość gwintu                   | M5 × 0,75  |
| powłoka                           | bez powłoki                                      |
| Kąt boku zarysu gwintu            | 60 stopni  |
| Norma na gwinty                   | DIN 13   |
| Kształt nakroju                   | C  |
| chwył                             | chwył walcowy z h9                               |
| chłodzenie wewnętrzne             | nie  |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych         |
| kierunek skrawania                | lewe   |
| rodzaj narzędzia gwintującego     | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej |
| pierścień barwny                  | bez  |
| Rodzaj produktu                   | gwintownik                                       |