

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M5X0,8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130011 M5X0,8
GTIN	4062406014926
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,8 mm

długość całkowita L: 70 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 4,2 mm

Opis techniczny

kąt nacięcia	15 stopni
długość całkowita L	70 mm
Ø otworu rdzenia	4,2 mm
Ø chwytu D _s	6 mm
głębokość gwintu	10 mm
liczba rowków wiórowych	3
norma	DIN 371

skok gwintu	0,8 mm
Ø gwintu	5 mm
Liczba ostrzy Z	3
Materiał ostrza 	HSS E
Chwył kwadratowy □	4,9 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M5×0,8
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik