

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M2,5X0,25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130011 M2,5X0,25
GTIN	4062406014759
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,25 mm

długość całkowita L: 50 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 2,25 mm

**Opis techniczny**

liczba rowków wiórowych	3
Materiał ostrza &nbsp;:	HSS E
Liczba ostrzy Z	3
kąt nacięcia	15 stopni
Chwyt kwadratowy □	2,1 mm
skok gwintu	0,25 mm

długość całkowita L	50 mm
Ø otworu rdzenia	2,25 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	2,8 mm
głębokość gwintu	5 mm
norma	DIN 371
Ø gwintu	2,5 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M2,5 × 0,25
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik