

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M2,5X0,45****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130011 M2,5X0,45
GTIN	4062406014773
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,45 mm

długość całkowita L: 50 mm

Ø chwytu D_s: 2,8 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 2,05 mm

Opis techniczny

głębokość gwintu	5 mm
Ø otworu rdzenia	2,05 mm
Liczba ostrzy Z	3
Materiał ostrza :	HSS E
kąt nacięcia	15 stopni
skok gwintu	0,45 mm

norma	DIN 371
liczba rowków wiórowych	3
Ø chwytu D_s	2,8 mm
Chwył kwadratowy □	2,1 mm
długość całkowita L	50 mm
Ø gwintu	2,5 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M2,5 × 0,45
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik