

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, Typ: NO.1-72****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130035 NO.1-72
GTIN	4062406038724
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 25 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: UNF
Materiał ostrza
 : HSS E
norma: DIN 371
liczba zwojów na cal: 72
Ø gwintu: 1,854 mm
długość całkowita L: 45 mm
Ø chwytu D_s: 2,8 mm
Chwył kwadratowy □: 2,1 mm
Ø otworu rdzenia: 1,55 mm

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	72
skok gwintu	0,353 mm
Liczba ostrzy Z	2
głębokość gwintu	3,708 mm
kąt nacięcia	8 stopni
norma	DIN 371
Chwył kwadratowy □	2,1 mm

Ø gwintu	1,854 mm
Ø otworu rdzenia	1,55 mm
długość całkowita L	45 mm
liczba rowków wiórowych	2
Materiał ostrza 	HSS E
Ø chwytu D _s	2,8 mm
Rodzaj gwintu	UNF
wielkość gwintu	1-72 UNF
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik